

### مانت گرم قطر ۴۵ میلیمتر:

- برای مانت کردن نمونه های متالوگرافی استفاده می شود.
- نحوه کار: در ابتدا نمونه داخل استوانه دستگاه قرار می گیرد، سپس به مقدار کافی پودر مواد پلیمری داخل استوانه ریخته می شود و هنگامیکه نمونه تحت فشار قرار میگیرد، حرارت داده شده و نمونه مانت می گردد.
- مانت گرم تک سیلندر هیدرولیک
- قابلیت پخت رزین در محدوده ۱۸۰-۱۰۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به تایمر جهت کنترل زمان
- دارای ترمومتر دیجیتال جهت کنترل دمای پخت
- سیستم هیدرولیکی اعمال فشار
- دارای فن خنک کننده جهت خنک سازی نمونه بعد از پخت



MON45	مدل
۵۳*۳۴*۵۰	ابعاد W*D*H (cm)
۴۵	قطر سیلندر (mm)
۶۵۰ وات	توان هیتر (W)
۳۵	وزن (Kg)



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com