

## نمونه رنگ کنی با استفاده از هوای داغ:

- استفاده از هوای داغ برای عملیات رنگریزی، ضمن تمیز بودن پروسه، زمان خنک کردن هم کاهش می یابد.
- رسم نمودار گرافیکی دما بر حسب زمان در طول عملیات رنگریزی، اطمینان از پروسه رنگریزی را دو چندان می کند.
- قابلیت برنامه ریزی رنگ کنی تا ۱۵ مرحله
- قابلیت گرمایش با هوای داغ
- صفحه نمایش لمسی
- دارای سیستم دورانی مخازن برای بهتر شدن عملیات رنگریزی
- دارای کنترل مستقیم دمای داخل مخزن
- قابلیت رنگریزی تا دمای ۱۳۰ درجه
- قابلیت نمایش نمودار مراحل رنگریزی
- قابلیت استفاده تا ۱۲ مخزن ۱۵۰ CC
- قابلیت ذخیره نمودار رنگریزی
- دارای سیستم خنک کننده
- دارای سیستم کنترل دما
- دارای کنترلر زمان
- نمونه رنگ کنی و شست و شو ۸ تای دیجیتالی استیل با صفحه لمسی هوشمند
- قابل برنامه پذیر با کنترل PID و قابلیت افزایش کپسول تا ۱۲ عدد



مدل	HDLDM97
ابعاد L*W*H (cm)	۵۵*۸۱*۵۰
برق (V)	۲۲۰ ولت
فرکانس (hz)	۵۰ هرتز
وزن (kg)	۵۰



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com